


主要諸元

型 式		PS05	PS07	PS07A
最大吐出量	1 速	2.5m ³ /h	1.5m ³ /h	1.5m ³ /h
	2 速	5m ³ /h	4m ³ /h	4m ³ /h
	3 速	—	7m ³ /h	7m ³ /h
最大圧送距離	水 平	200m	200m	200m
	垂 直	50m	50m	50m
ポンピングチューブ径		φ50mm	φ50mm	φ65mm
動 力	ポ ン プ	5.5kW(200V)	7.5kW(200V)	7.5kW(200V)
	アジテーター	—	—	0.5kW(200V)
寸 法	全 長	1,890mm	2,940mm	3,080mm
	全 幅	645mm	1,170mm	1,175mm
	全 高	930mm	1,220mm	1,245mm
重 量	ポ ン プ	410kg	650kg	700kg
	ホ ッ パ	35kg	—	—
ホ ッ パ 容 量		250 ℓ	260 ℓ	260 ℓ

外観図



 **極東開発工業株式会社**

CP(コンクリートポンプ) 営業部
TEL(03) 5737-2272

本 社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL (0798) 66-1000
東京本部 東京都大田区羽田旭町1-1 〒144-0042 TEL (03) 5737-2271

北海道営業所 TEL(011) 816-6051	多摩営業所 TEL(042) 552-9501	山陰営業所 TEL(0852) 24-1186
旭川出張所 TEL(0166) 27-1335	神奈川営業所 TEL(046) 263-7000	岡山営業所 TEL(086) 232-7781
帯広営業所 TEL(0155) 21-4373	新潟営業所 TEL(025) 244-9161	四国営業所 TEL(087) 882-7640
東北営業所 TEL(022) 236-6692	長野営業所 TEL(0263) 35-0073	松山営業所 TEL(089) 913-8860
青森営業所 TEL(0177) 43-4001	中部営業部 TEL(0568) 71-2231	西部営業部 TEL(092) 471-1001
盛岡営業所 TEL(019) 625-5590	富山営業所 TEL(0764) 21-1248	熊本出張所 TEL(096) 387-7255
秋田出張所 TEL(018) 862-0260	北陸営業所 TEL(076) 263-6691	大分出張所 TEL(097) 553-4882
福島営業所 TEL(0249) 34-0663	福井営業所 TEL(0776) 26-7738	鹿児島営業所 TEL(099) 253-5768
東京営業部 TEL(03) 5735-2275	静岡営業所 TEL(054) 288-4023	沖縄営業所 TEL(098) 879-6611
茨城出張所 TEL(0292) 27-5162	三重営業所 TEL(0593) 84-3117	
高崎営業所 TEL(0273) 62-6485	近畿営業部 TEL(0798) 66-1011	
埼玉営業所 TEL(048) 668-7712	京都営業所 TEL(075) 603-2338	
千葉営業所 TEL(043) 234-3721	中国営業所 TEL(082) 232-8358	

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- ボディカラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- このカタログは、95年6月現在のものです。

PRINTED IN JAPAN


極東開発

モルタルポンプ
ミニクリート
PS05, PS07, PS07A



極東開発工業株式会社

作業能率をぐ〜んと高めるモルタルポンプの実力派




■特 長

1. 小型軽量で移動が容易にでき、狭い場所に設置できる。
2. 構造、取扱いが簡単のため、誰でも操作できる。
3. 摺動部がないので故障が少なく、点検も極めて容易。
4. 搬送液の泡立ち、品質損傷などがなく、常に安定した能力を発揮できる。
5. 搬送物はポンピングチューブ以外のポンプ部に接触しないため、油や異物の混入がない。
6. ロータの回転数を変えることにより、排出量(搬送量)を変えることができる。
7. 小型ながら大容量の搬送ができる。
8. 配管の洗浄が簡単にできる。

■なぜ真空式にするのか

ドラム内部を真空にしますと、ポンピングチューブが古くなくても、吸込側の断面形状が常に円形となり、一定量のモルタルが吸い込まれます。真空でなければ、使用時間と共にチューブは扁平し、吸い込まれるモルタル量が減ってゆきます。吸い込まれるモルタル量の違いが必然的に吐出量の差となります。また、チューブを押えつけているローラが離れ始めるとチューブは除々に隙間を作ってゆきます。このとき、早い速度でモルタルの逆流が起ります。逆流時間は短いのですが、速度が早いので、逆流量が多いほどチューブの内面ゴムを早く摩耗させ、寿命を短くします。逆流量はチューブの扁平が大きいほど多くなります。ミニクリートは、ドラム内部を真空にすることにより、能力低下を起さずポンピングチューブの寿命を伸ばしているのです。



大容量セパレート型 PS05

チューブサイズは50Aです。

大容量ユニット型 PS07

チューブサイズは50Aです。



アジテータ付 PS07 A

チューブサイズは65Aです。